

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.180**

**Rakolevyaukkosarja, metrinen**

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.180 - Rakolevyaukkosarja, metrinen ruostumattomalle teräkselle, 3-osaisella jaolla

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

## ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.180
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistyksen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	5 matriisia 5 meistä Muovilaukku
Muokattava materiaali	Ruostumaton teräs
Kierteelle	M16 M20 M25 M32 M40
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.	2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,849 kg
Bruttopaino	1,098 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC002121

# ominaisuudet

---

ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting

---