

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.216 Pyöreä levylävistin

Osavaltio: 29.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.216 - Pyöreä levylävistin teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistykseseen

## ominaisuudet

|  |   |
|--|---|
| Tilausnro  | AS 4055.216   |
| Rakenne  | 3 leikkuuterällä  |
| Toimitus   | Pistin<br>Tyyny<br>Vetoruuvi ilman kuulalaakeria  |
| Muokattava materiaali                            | Teräslevy   |
| Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus | 2 mm  |
| Ø-reiät  | 16,2 mm   |
| Kierteelle                                       | M16   |
| Ohje   | Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia<br>Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä |
| Suitable for hydraulic bolt order number         | 4055.661  |
| Vetoruuvi (Ø x P)                                | 9,5 x 50 mm   |
| Hydrauliikkavetoruuvi Ø                          | 9,5 mm<br>19 mm   |
| Pakkausyksikkö                                   | 1 kpl   |
| Nettopaino                                       | 0,077 kg  |
| Bruttopaino                                      | 0,093 kg  |
| Tullitariffinimike                               | 82073010  |
| ETIM 9   | EC000156  |
| ETIM 8   | EC000156  |
| ECLASS 8.0                                       | 21049047  |

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Sheet metal punch round Ø 16,2 mm