

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.222 Pyöreä levyävistin

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.222 - Pyöreä levylävistin teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.222
Rakenne	3 leikkuuterällä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	Pistin Tyyny Vetoruuvi ilman kuulalaakeria
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	22,5 mm
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Vetoruuvi (Ø x P)	9,5 x 50 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,113 kg
Bruttopaino	0,133 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

ominaisuudet

ECLASS 8.0

21049047

Tuotekuvaus

Sheet metal punch round Ø 22,5 mm