


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.232

## Pyöreä levyvävistin

Osavaltio: 9.9.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.232 - Pyöreä levylävistin teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistykseseen

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.232
Rakenne	3 leikkuuterällä
Toimitus	Pistin Tyyny Vetoruuvi ilman kuulalaakeria
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	32,5 mm
Kierteelle	M32
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Vetoruuvi (Ø x P)	9,5 x 50 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.219
Bruttopaino	0.242
Tullitariffinimike	82073010
EAN	4028177808270
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

21049047