

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.237

Pyöreä levylävistin

Osavaltio: 13.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.237 - Pyöreä levylävistin teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.237
Rakenne	3 leikkuuterällä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistyksen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	Pistin Tyyny Vetoruuvi ilman kuulalaakeria
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	3 mm
Ø-reiät	37 mm
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vetoruuvi (Ø x P)	19 x 55 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,453 kg
Bruttopaino	0,487 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Hole punch, round for sheet steel