


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.260

## Pyöreä levylävistin

Osavaltio: 14.11.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.260 - Pyöreä levylävistin teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

## ominaisuudet

|                                                  |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                                        | AS 4055.260                                                                                                                                    |
| Rakenne                                          | 3 leikkuuterällä                                                                                                                               |
| Tuotekuvaus                                      | Pyöreiden aukkojen lävistyksen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.                                                 |
| Toimitus                                         | Pistin<br>Tyyny<br>Vetoruuvi ilman kuulalaakeria                                                                                               |
| Muokattava materiaali                            | Teräslevy                                                                                                                                      |
| Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus | 3 mm                                                                                                                                           |
| Ø-reiät                                          | 60 mm                                                                                                                                          |
| Ohje                                             | Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia<br>Muut mitat, katso pyöreä rakolevyllävistin, ruostumatonta terästä |
| Suitable for hydraulic bolt order number         | 4055.663                                                                                                                                       |
| Vetoruuvi (Ø x P)                                | 19 x 75 mm                                                                                                                                     |
| Hydrauliikkavetoruuvi Ø                          | 19 mm                                                                                                                                          |
| Pakkausyksikkö                                   | 1 kpl                                                                                                                                          |
| Nettopaino                                       | 1.097                                                                                                                                          |
| Bruttopaino                                      | 1.17                                                                                                                                           |
| Tullitariffinimike                               | 82073010                                                                                                                                       |
| EAN                                              | 4028177808362                                                                                                                                  |
| ETIM 9                                           | EC000156                                                                                                                                       |
| ETIM 8                                           | EC000156                                                                                                                                       |

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

21049047