


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.263

## Pyöreä levyvävistin

Osavaltio: 10.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.263 - Pyöreä levylävistin teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

## ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.263
Rakenne	3 leikkuuterällä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	Pistin Tyyny Vetoruuvi ilman kuulalaakeria
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	3 mm
Ø-reiät	63,5 mm
Kierteelle	M63
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vetoruuvi (Ø x P)	19 x 75 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,175 kg
Bruttopaino	1,249 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Tuotekuvaus

Sheet metal punch round Ø 63,5 mm