

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.322

Neliömäinen levyvävistin

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.322 - Neliömäinen levylävistin teräslevylle

Neliömäisten aukkojen lävistykseen

ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.322
Tuotekuvaus	Neliömäisten aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään hydraulilävistimellä.
Hyödyt	Putoavat kappaleet poistuvat sivulta Muotti ei jumitu
Toimitus	Pistin Tyyny Vetopultit Vastamutteri Muovilaukku Kirstysmutteri ja kuulalaakeri Adapteri hydraulikalle
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ohjaus hydraulinen	Joo
Ohjaus manuaalinen	Joo
☒ reiät	22,2 x 22,2 mm
Mitat	Leveys: 22,2 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,7 kg
Bruttopaino	0,738 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Hole punch, square for sheet steel