

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.392

Neliömäinen levyvävistin

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.392 - Neliömäinen levylävistin teräslevylle

Neliömäisten aukkojen lävistykseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.392
Hyödyt	Putoavat kappaleet poistuvat sivulta Muotti ei jumitu
Toimitus	Pistin Tyyny Vetopultit Vastamutteri Muovilaukku Välikeholkki Erikoisvetopultti
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	3 mm
Ohjaus hydraulinen	Joo
☒ reiät	92 x 92 mm
Mitat	Leveys: 92 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	6,26 kg
Bruttopaino	7,62 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Hole punch, square for sheet steel