


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.441**

**Erityismuotoiltu levylävistin**

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.441 - Erityismuotoiltu levylävistin teräslevylle

Erikoismuotoiltujen aukkojen lävistykseen

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.441
Rakenne	4-puolinen, litistetty 20,1 mm:iin
Tuotekuvaus	Erikoismuotoiltujen aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Hyödyt	Putoavat kappaleet poistuvat sivulta Muotti ei jumitu
Toimitus	Pistin Tyyny Vetopultit Vastamutteri Kiristysmutteri ja kuulalaakeri Adapteri hydraulikalle Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	22,5 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,723 kg
Bruttopaino	0,753 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Hole punch, special contour for sheet steel