


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.472

Levylävistin Sub-D

Osavaltio: 20.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.472 - Levylävistin Sub-D teräslevylle ja ruostumattomalle teräkselle

Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.472
Tuotekuvaus	Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Hyödyt	Putoavat kappaleet poistuvat sivulta Muotti ei jumitu Vetopultteina käytetään kääntymättömiä akseleita meisteille ja muoteille.
Toimitus	Pistin Tyyny Vetopultit Vastamutteri Kirstysmutteri ja kuulalaakeri Adapteri hydraulikalle Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy Ruostumaton teräs
Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus	1,25 mm
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	1,75 mm
Reiät	41,9 x 11,3 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.605
Bruttopaino	0.781
Tullitariffinimike	82073010
EAN	4028177808577

ominaisuudet

ECLASS 8.0

21049047