

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.473 Levylävistin Sub-D

Osavaltio: 13.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.473 - Levylävistin Sub-D teräslevylle ja ruostumattomalle teräkselle

Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille

## ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.473
Tuotekuvaus	Suorakulmaisten aukkojen lävistykseen pistokkeille. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Hyödyt	Putoavat kappaleet poistuvat sivulta Muotti ei jumitu Vetopultteina käytetään kääntymättömiä akseleita meisteille ja muoteille.
Toimitus	Pistin Tyyny Vetopultit Vastamutteri Kiristysmutteri ja kuulalaakeri Adapteri hydraulikalle Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy Ruostumaton teräs
Ruostumattoman teräksen maks. muokattava ainepaksuus	1,25 mm
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	1,75 mm
☒ reiät	58,4 x 11,3 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,695 kg
Bruttopaino	0,873 kg
Tullitariffinimike	82073010
ECLASS 8.0	21049047

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel