

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.480

Levylävistinsarja metrinen

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.480 - Levylävistinsarja metrinen teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.480
Rakenne	3 leikkuuterällä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	5 matriisia 5 meistiä Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm
Ø-reiät	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Kierteelle	M16 M20 M25 M32 M40
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia

ominaisuudet

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,95 kg
Bruttopaino	0,98 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5
