

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.480

# Levylävistinsarja metrinen

Osavaltio: 2.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.480 - Levylävistinsarja metrinen teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.480
Rakenne	3 leikkuuterällä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	5 matriisia 5 meistiä Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm
Ø-reiät	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Kierteelle	M16 M20 M25 M32 M40
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia

# ominaisuudet

---

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,95 kg
Bruttopaino	0,98 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Sheet metal punches set, metric Ø 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5

---