


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.481 Levylävistinsarja PG

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.481 - Levylävistinsarja PG teräslevylle

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.481
Rakenne	3 leikkuuterällä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	5 matriisia 5 meistiä 2 vetoruuvia ja kuulalaakeri Ø 9,5 x 50 mm HSS-esiaukkopora Ø 11 mm 1 putkilo liikutahnaa Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,909 kg
Bruttopaino	0,91 kg
Tullitariffinimike	82051000
ETIM 9	EC002121

# ominaisuudet

---

ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3

---