

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.512

Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 19.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.512 - Lävistin, pyöreä teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistykseseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.512
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	1,5 mm
Ø-reiät	12,5 mm
Kierteelle	M12
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Vetoruuvi (Ø x P)	6 x 40 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	6 mm 19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,034 kg
Bruttopaino	0,049 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156

ominaisuudet

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
