

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.516

## Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 9.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.516 - Lävistin, pyöreä teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

## ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.516
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	16,2 mm
Kierteelle	M16
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Vetoruuvi (Ø x P)	9,5 x 50 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,047 kg
Bruttopaino	0,062 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156

# ominaisuudet

---

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting

---