

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.520

Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.520 - Lävistin, pyöreä teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Tilausno | AS 4055.520 |
| Rakenne | Kolmeen osaan lastuava terä |
| Tuotekuvaus | |
| Toimitus | Pistin Tyyny |
| Muokattava materiaali | Teräslevy |
| Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus | 2 mm |
| Ø-reiät | 20,4 mm |
| Kierteelle | M20 |
| Ohje | Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Vetoruuvi (Ø x P) | 9,5 x 50 mm |
| Hydrauliikkavetoruuvi Ø | 9,5 mm 19 mm |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 0,075 kg |
| Bruttopaino | 0,095 kg |
| Tullitariffinimike | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

ominaisuudet

| | |
|-------------|---|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Tuotekuvaus | Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting |
