

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.520

Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 28.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.520 - Lävistin, pyöreä teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistyksen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.520
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	20,4 mm
Kierteelle	M20
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Vetoruuvi (Ø x P)	9,5 x 50 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,075 kg
Bruttopaino	0,095 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156

ominaisuudet

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Tuotekuvaus	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
