

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.522 Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 16.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.522 - Lävistin, pyöreä teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistykseseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.522
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	22,5 mm
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Vetoruuvi (Ø x P)	9,5 x 50 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,088 kg
Bruttopaino	0,108 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

ominaisuudet

ECLASS 8.0

21049047

Tuotekuvaus

Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting