

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.530

Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 27.5.2024 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.530 - Lävistin, pyöreä teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.530
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	
Toimitus	Pistin Tyyny
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	30,5 mm
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Vetoruuvi (Ø x P)	9,5 x 50 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	0,166 kg
Tullitariffinimike	82073010
EAN	4028177808706
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047