

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.561

Lävistin, pyöreä

Osavaltio: 4.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.561 - Lävistin, pyöreä teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistykseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.561
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	
Toimitus	Pistin Tyyny
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	3 mm
Ø-reiät	61,5 mm
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia Muut mitat, katso pyöreä rakolevylävistin, ruostumatonta terästä
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Vetoruuvi (Ø x P)	19 x 75 mm
Hydrauliikkavetoruuvi Ø	19 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,841 kg
Bruttopaino	0,914 kg
Tullitariffinimike	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

ominaisuudet

ECLASS 8.0

21049047

Tuotekuvaus

Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting