


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.580

Rakolevyaukkosarja M16–M40

Osavaltio: 12.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.580 - Rakolevyaukkosarja M16–M40 teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistykseseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.580
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	5 matriisia 5 meistiä Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-reiät	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Kierteelle	M16 M20 M25 M32 M40
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia

ominaisuudet

Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	1,039 kg
Tullitariffinimike	82034000
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Tuotekuvaus	Splitter hole punch set, M16 to M40 for sheet steel, with triple splitting