


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.582

Rakolevyaukkosarja PG19–PG21

Osavaltio: 12.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.582 - Rakolevyaukkosarja PG19–PG21 teräslevylle, kolmeen osaan lastuava terä

Pyöreiden aukkojen lävistykseseen

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4055.582
Rakenne	Kolmeen osaan lastuava terä
Tuotekuvaus	Pyöreiden aukkojen lävistykseseen. Lävistintä käytetään kiintoavaimella tai hydraulilävistimellä.
Toimitus	6 matriisia 6 meistiä 2 vetoruuvia ja kuulalaakeri Ø 9,5 x 50 mm HSS-esiaukkopora Ø 10 mm 1 putkilo liukutahnaa Muovilaukku
Muokattava materiaali	Teräslevy
Teräslevyn teräksen maks. muokattava ainepaksuus	2 mm
Ø-reiät	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm 30,5 mm
Ohje	Kiintoavainta kanssa on suositeltavaa käyttää kuulalaakeroitua vetoruuvia
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,08 kg
Bruttopaino	1,09 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	82073010
ECLASS 8.0	21044719
Tuotekuvaus	Splitter hole punch set, PG 9 to PG 21 for sheet steel, with triple splitting