

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.807

Hydrauliikkaletku

Osavaltio: 3.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.807 - Hydraulikkaletku

Hydraulikletkun ja hydraulisylinterin yhdistelmä mahdollistaa pyöreiden, neliöiden ja suorakulmaisten aukkojen lävistämisen teräslevyyn ja ruostumattomaan teräkseen. Käytetään yhdessä hydraulipumpun tai CW 120-M:n kanssa.

ominaisuudet

Tilausno	AS 4055.807
Rakenne	Kaksoiskuorirakenne
Tuotekuvaus	Hydraulikletkun ja hydraulisylinterin yhdistelmä mahdollistaa pyöreiden, neliöiden ja suorakulmaisten aukkojen lävistämisen teräslevyyn ja ruostumattomaan teräkseen. Käytetään yhdessä hydraulipumpun tai CW 120-M:n kanssa.
Pituus	3 m
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,5 kg
Bruttopaino	1,606 kg
Tullitariffinimike	40094200
ETIM 9	EC011824
ETIM 8	EC011824
ECLASS 8.0	36609290
Tuotekuvaus	Hydraulic hose for hydraulic cylinder