

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4127.210

## Ovikytkin

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4127.210 - Ovikytkin

sisältää asennustarvikkeet, liitäntäjohto tai ilman.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4127.210
Rakenne	Kääntövivulla kääntökehyksille, ilman liitäntäjohtoa
Toimintotapa	Keinuvipua liikuttaa teräslevy- tai laiteoven runko toimitukseen sisältyvän adapterin kautta.
Ohje	Asennus VX IT -kaappiin vain ovikytkimen VX-asennuskulman kanssa
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	6000 V AC
Nimelliseristysjännite	400 V AC
Asennusmahdollisuudet	TS-kaapeille suurella kääntökehyksellä. vakio- ja Komfort-valoille
Sähköliitântä	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 40
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,231 kg
Bruttopaino	0,235 kg
Tullitariffinimike	85365019
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SZ Ovikytin - iso kääntökeh., UL

## Hyväksynät

---

Hyväksynät

CQC  
CQC-CCC  
CSA  
UL + C-UL (listed)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK