

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.180 Vakiovalaisin

Osavaltio: 27.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.180 - Vakiovalaisin

Syöttöjännite: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4138.180
Rakenne	ilman ovikytkintä
Toimitus	Vakiovalaisin Valonlähde Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho	18 W
Ballast	Magneettinen liitäntälaite
Liitäntämahdollisuudet	Ovikytin Syöttö pistokeliittimen kautta Läpijohtotus (valaisinrivien toteutus)
Valonlähde	Loisteputki, kanta G13
Suojausluokka	I (suojajohdin)
Kytin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	500 V AC
Nimelliseristysjännite	500 V DC/1s
Asennusmahdollisuudet	TS-vaakaprofiili kattokehysistä: suora TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS SE-profiili kattokehysen sivulla: suora AE, CM, TP: yleiskulmalla AE: kiskolla sisärakenteita varten

# ominaisuudet

---

Mitat	Leveys: 682 mm Korkeus: 117 mm Syvyys: 50 mm
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...45 °C
Pistorasiat	D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz
Pistorasiatyyppi	D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1,74 kg
Bruttopaino	1,94 kg
Tullitariffinimike	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Tuotekuvaus	Valaisin 18W 230V 50hz 630mm

# Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---