



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.190 Vakiovalaisin

Osavaltio: 25.11.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.190 - Vakiovalaisin

Syöttöjännite: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4138.190
Rakenne	ovikytkimellä
Toimitus	Vakiovalaisin Valonlähde Sis. kiinnitystarvikkeet Integroitu ovikytkin
Nimellisteho	18 W
Ballast	Magneettinen liitäntälaite
Liitäntämahdollisuudet	Syöttö pistokeliittimen kautta Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
Integroitu ovikytkin	Joo
Valonlähde	Loisteputki, kanta G13
Suojausluokka	I (suojajohdin)
Kytkin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	500 V AC
Nimelliseristysjännite	500 V DC/1s
Asennusmahdollisuudet	TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS SE-profiili kattokehysten sivulla: suora

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 682 mm Korkeus: 117 mm Syvyys: 50 mm
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...45 °C
Pistorasiat	D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz
Pistorasiatyyppi	D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2.02
Bruttopaino	2.22
Tullitariffinimike	94054990
EAN	4028177320727
ECLASS 8.0	27189241

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---