

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.350 Vakiovalaisin

Osavaltio: 29.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.350 - Vakiovalaisin

Syöttöjännite: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

ominaisuudet

| | |
|---|---|
| Tilausnro | SZ 4138.350 |
| Rakenne | ovikytkimellä |
| Toimitus | Vakiovalaisin Valonlähde Sis. kiinnitystarvikkeet Integroitu ovikytkin |
| Nimellisteho | 30 W |
| Ballast | Magneettinen liitäntälaite |
| Liitäntämahdollisuudet | Syöttö pistokeliittimen kautta Läpijohto (valaisinrivien toteutus) |
| Integroitu ovikytkin | Joo |
| Valonlähde | Loisteputki, kanta G13 |
| Suojausluokka | I (suojajohdin) |
| Kytkin (tyyppi) | Integroitu, päällä/pois/ovikytkin |
| Valaisimen asennustapa | Ruuvikiinnitys |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1500 V AC |
| Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden | 1000 V AC |
| Nimelliseristysjännite | 500 V DC/1s |
| Asennusmahdollisuudet | TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS SE-profiili kattokehysten sivulla: suora |

ominaisuudet

| | |
|---------------------------|--|
| Mitat | Leveys: 987 mm Korkeus: 117 mm Syvyys: 50 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -15 °C...45 °C |
| Pistorasiat | D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4) |
| Varastointilämpötila-alue | -20 °C...70 °C |
| Nimelliskäyttöjännite | 230 V, 1~, 50 Hz |
| Pistorasiatyyppi | D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4) |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 2,58 kg |
| Bruttopaino | 2,78 kg |
| Tullitariffinimike | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Tuotekuvaus | Vakiovalaisin ovikyt. 30w 230V/ 50Hz |

Hyväksynät

| | |
|------------|---|
| Selitykset | Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK |
|------------|---|