

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.400 Vakiovalaisin

Osavaltio: 23.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.400 - Vakiovalaisin

Syöttöjännite: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4138.400
Rakenne	ilman ovikytkintä
Toimitus	Vakiovalaisin Valonlähde Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho	30 W
Ballast	Magneettinen liitäntälaite
Liitäntämahdollisuudet	Ovikytin Syöttö pistokeliittimen kautta Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
Valonlähde	Loisteputki, kanta G13
Suojausluokka	I (suojajohdin)
Kytin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois/ovikytin
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	1000 V AC
Nimelliseristysjännite	500 V DC/1s
Asennusmahdollisuudet	TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS SE-profiili kattokehysten sivulla: suora AE, CM, TP: yleiskulmalla AE: kiskolla sisärakenteita varten

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 987 mm Korkeus: 117 mm Syvyys: 50 mm
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...45 °C
Pistorasiat	USA/CDN (tyyppi B, NEMA 5-15)
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite	120 V, 1~, 60 Hz
Pistorasiatyyppi	USA/CDN (tyyppi B, NEMA 5-15)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2.83
Bruttopaino	2.84
Tullitariffinimike	94054990
EAN	4028177581432
ECLASS 8.0	27189241

Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-------------	--