


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.190 Komfort-valaisin

Osavaltio: 27.11.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.190 - Komfort-valaisin

Syöttöjännite: 100–240 V AC 50/60 Hz

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4139.190
Rakenne	ovikytkimellä
Toimitus	Komfort-valaisin Valonlähde Valonlähteen suojus Sis. kiinnitystarvikkeet Integroitu ovikytkin
Nimellisteho	18 W
Ballast	Elektroninen (monijännite)
Liitännämahdollisuudet	Syöttö pistokeliittimen kautta Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
Integroitu ovikytkin	Joo
Valonlähde	Loisteputki, kanta G13
Suojausluokka	I (suojaohdin)
Kytkin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
Light cover	Joo
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	500 V AC
Nimelliseristysjännite	500 V DC/1s
Asennusmahdollisuudet	TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS SE-profiili kattokehysten sivulla: suora

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 682 mm Korkeus: 117 mm Syvyys: 50 mm
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...45 °C
Pistorasiat	D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pistorasiatyyppi	D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1.55
Bruttopaino	1.84
Tullitariffinimike	94054990
EAN	4028177320758
ECLASS 8.0	27189241

Hyväksynnät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---