

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.120 Kompakt-valaisin

Osavaltio: 24.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.120 - Kompakt-valaisin

Kompakti valaisin - kapea ja tilaa säästävä valaisin käytettäväksi kytkentäkaapissa



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4140.120
Hyödyt	Ohuempi: Noin 50 % vähemmän syvyyttä ja korkeutta ja noin 75 % vähemmän tilaa vievä kuin aiemmat valaisimet. Nopeampi: Yleispikakiinnitys TS-aukkoon klipsien, ruuvien tai voimakkaan magneetin avulla (valinnaisesti). Helppo pujottaa sivuttain tai taustapuolelta, Helppo asentaa – valmis Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla. Läpikuultava valaisimen suojus, sisältä uritettu
Väri	Värisävy RAL 7035
Toimitus	Kompakt-valaisin klipsi- ja ruuvikiinnityssarjoilla Valonlähde Valonlähteen suojus Liitäntäkaapeli Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho	14 W
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m

ominaisuudet

Mounting distance screws	725 mm
Ballast	Elektroninen
Liitantomahdollisuudet	Integroitu liitöntäkaapeli, jossa avoin pää Ovikytin
Valonlähde	Loistelamppu T5
Suojausluokka	II (suojaeristetty)
Kytin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois/ovikytin
Cable deflection via rear possible	Joo
Light cover	Joo
Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	riippuen virtalähteestä
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	riippuen virtalähteestä
Nimelliseristysjännite	riippuen virtalähteestä
DC	0,57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Asennusmahdollisuudet	TS-vaakaprofiili kattokehysistä: suora TS-, SE-pystyprofiili: suora SE-profiili kattokehysen edessä ja takana: suora SE-profiili kattokehysen sivulla: suora AE, CM, TP: magneettikiinnityssarjalla AE: kiskolla sisärakenteita varten
Ohje	Liitäntä ovikytkimeen mahdollinen 2-napaisen pistokeliittimen avulla.
Ohje tilausnumerosta	Kaapelinohjaus takakautta mahdollinen
Mitat	Leveys: 705 mm Korkeus: 59 mm Syvyys: 24 mm

ominaisuudet

Käyttölämpötila-alue	-15 °C...45 °C
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite	24 V (DC)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 20
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.739
Bruttopaino	0.74
Tullitariffinimike	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ECLASS 8.0	27189241