

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4155.510 Yleisvalaisin

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4155.510 - Yleisvalaisin integroidulla liiketunnistimella

Ohjauskaapin valot eristetyllä muovikotelolla, liiketunnistin ja syöttöjännite 110–240 V AC 50/60 Hz.



## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4155.510
Tuotekuvaus	Kompakti loisteputki 18 W, suuri valoteho.
Hyödyt	Helppo ja nopea asennus
Materiaali	Muovi
Toimitus	Yleisvalaisin Integroitu liiketunnistin Valonlähde Valonlähteen suojus Sis. kiinnitystarvikkeet
Nimellisteho	18 W
Ballast	Elektroninen (monijännite)
Liitännämahdollisuudet	Syöttö pistokeliittimen kautta Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
Integrated motion sensor	Joo
Valonlähde	Kompakti loisteputki, kanta 2G11
Suojausluokka	I (suojajohdin)
Kytkin (tyyppi)	Integroitu, päällä/pois/liikkeenilmaisinkäyttö
Light cover	Joo

# ominaisuudet

Valaisimen asennustapa	Ruuvikiinnitys
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	2500 V AC
Nimelliseristysjännite	250 V AC
Asennusmahdollisuudet	TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS SE-profiili kattokehysten sivulla: suora AE, CM, TP: yleiskulmalla AE: kiskolla sisärakenteita varten
Mitat	Leveys: 345 mm Korkeus: 95 mm Syvyys: 55 mm
Käyttölämpötila-alue	-15 °C...45 °C
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Nimelliskäyttöjännite	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,696 kg
Bruttopaino	0,877 kg
Tullitariffinimike	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Tuotekuvaus	SZ valaisin ilman pistorasiaa UL

# Hyväksynät

Hyväksynät	CSA UL VDE
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK