


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4162.000 Pistomutterit

Osavaltio: 10.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4162.000 - Pistomutterit

Käytetään kaapeissa ja kiskoissa, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm ja katkaistavalla kieleke, painevalettua sinkkiä.



ominaisuudet

Tilausno	TS 4162.000
Tuotekuvaus	Varustettu katkaistavalla kielekkeellä, painevalettua sinkkiä.
Asennusmahdollisuudet	Pysty- ja vaakasuoraan VX-kaappiprofiiliin Pystysuoraan TS- tai VX SE-kaappiprofiiliin adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin VX SE-kaapin vaakaprofiiliin, alas VX SE -kaapin vaakaprofiiliin ylös, syvyysuunnassa Asennuskiskoihin 23 x 23 mm Asennuskiskoon 23 x 73 mm Asennuskiskoon 45 x 88 mm Järjestelmäkiskoon 23 x 64 mm Järjestelmäkiskoon 23 x 73 mm Järjestelmäkiskoon 23 x 89 mm, ruostumaton teräs Kaappeihin ja kiskoisiin, joissa on nelikulmainen järjestelmärei'itys 12,5 x 10,5 mm
Mitat	Kierre: M6
Sopii kotelotyypille	VX TS VX SE
Kierre	M6
Pakkausyksikkö	50 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	0,45 kg
Bruttopaino	0,5 kg
Tullitariffinimike	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Tuotekuvaus	PS pistomutteri, M6, 50 kpl