

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 4309.000 Asennuslista

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4309.000 - Asennuslista VX, TS, VX SE, TP, AX

Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.



## ominaisuudet

Tilausnro	TS 4309.000
Tuotekuvaus	Kaapelikourujen, kaapeliletkupidikkeiden, kosketussuojalevyjen, ovirakenteiden, kaapelien vedonpoistokiskojen ja kaapelikiinnikkeiden asentamiseen.
Tekniset tiedot	Rei'itys Ø 4,5 mm, 25 mm rasterijaolla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus	390 mm
Sopii ovileveyksille	500 mm
VX-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 500 mm
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 500 mm In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Oven leveys 500 mm, ovesta on 3-pisteinen lukitusjärjestelmä In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet	Kotelon leveys 400 mm Kotelon korkeus/leveys 500 mm

# ominaisuudet

AX-muovikotelon asennusmahdollisuudet	In door width 500 mm
Asennusmahdollisuudet AX, 3- osainen	Kotelon syvyys 573 mm
TS-kaapin asennusmahdollisuudet	In door width 500 mm In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
TP-pulpetin asennusmahdollisuudet	In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
VX-jalustan asennusmahdollisuudet, ruostumaton teräs	Jalustan syvyys 500 mm, yhdessä M6-kuusiokoloruuvien ja M6- mutterien kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE TP AX AX muovi Seinäkotelo AX, 3-osainen leveys/syvyys: 400 mm
Sopii:	VX-jalustajärjestelmä, ruostumaton teräs
Pakkausyksikkö	20 kpl
Nettopaino	3,78 kg
Bruttopaino	4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS Asennuslista, TS-, VX SE-, TP, AX-kaappeihin, sisemmälle asennustasolle: L/S: 500 mm, P: 390 mm

# Hyväksynnät

---

Selitykset

PCF-declaration