


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.320

Ovikytin

Osavaltio: 23.12.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.320 - Ovikytkin

sisältää asennustarvikkeet, liitäntäjohdoin tai ilman.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4315.320
Rakenne	liitäntäkaapelilla
Pituus	1 000 mm
Nimellissyökyjännite vaihe vaihetta kohden	6000 V AC
Nimelliseristysjännite	400 V AC
Asennusmahdollisuudet	standardi- ja Komfort-valaisimille ilman integroitua ovikytkintä
Mitat	Pituus: 1.000 mm
Sähköliitäntä	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Nimelliskäyttöjännite	400 V
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 40
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0.139
Bruttopaino	0.149
Tullitariffinimike	85365019
EAN	4028177581333
ETIM 9	EC002626
ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Hyväksynnät

Hyväksynnät

CQC

CQC-CCC

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK