

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.860 Verkkomuuntaja

Osavaltio: 21.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.860 - Verkkomuuntaja kompaktille LED-järjestelmävalaisimelle

Adapteriverkko-osa, tulojännite 100–230 V AC, lähtöjännite 24 V DC, 1 A

ominaisuudet

Tilausno	SZ 4315.860
Liitäntäkaapeliin pituus	1 800 mm
Sisäänmenojännite	100–230 V AC
Nimelliseristysjännite	300 V AC
Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden	6000 V AC
Lähtövirta (maks.)	1 A
Sopii tilausnumerolle	4140.810 4140.820 4140.830 4140.840
Lähtöjännite	Lähtöjännite: 24 V DC
Nimelliskäyttöjännite	264 V
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,14 kg
Bruttopaino	0,15 kg
Tullitariffinimike	85043121
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	SZ verkkomuuntaja kaapelilla, 100-230 V/24 V DC, 1 A, kaapelin pituus 1800 mm