

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4339.000

Kaapelien vedonpoistokiskot

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4339.000 - Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili TS, PC, TP-yleispulpetti, TS-jalusta

TS, PC, TP-yleispulpettiin, jalusta, vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä.

ominaisuudet

Tilausnro	PS 4339.000
Tuotekuvaus	Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyys suunnassa säädettävä asennus 25 mm reikärasterissa vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai TS-jalustaan/Flex-Blockiin.
Materiaali	Teräs
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje	Asennettaessa TS-jalustaan tarvitaan jalustan kiinnityspultteja
Mitat	Pituus: 1.785 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS PC TP-yleispulpetti Leveys: = 1.800 mm
Sopii leveydelle	1 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	9,61 kg
Bruttopaino	10,115 kg
Tullitariffinimike	73269098
ECLASS 8.0	27400604
Tuotekuvaus	Vedonpoistokisko l=1800 2kpl