


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 4396.000**

**Kannatinkisko 75 x 20 mm**

Osavaltio: 11.7.2025 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4396.000 - Kannatinkisko 75 x 20 mm VX, TS, VX SE

Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille.



## ominaisuudet

Tilausnro	TS 4396.000
Rakenne	rei'itetty
Tuotekuvaus	Raskaille sisärakenteille, kuten tukieristimille ja muuntajille.
Materiaali	Teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	VX-kaapin sisempään asennustasoon Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin: leveys- ja syvyys suunnassa Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveys suunnassa ylös ja alas tai syvydessä alas ja ylös rasterimutterilla 8800.808
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE Leveys: = 600 mm Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	6.232
Bruttopaino	6.58

# ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
EAN	4028177100398
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261