

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4396.500

Kannatinkisko 75 x 20 mm

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4396.500 - Kannatinkisko 75 x 20 mm VX, TS, VX SE

Raskaille sisärakenteille, esim. tukieristimille ja muuntajille.



ominaisuudet

Tilausnro	TS 4396.500
Rakenne	ilman rei'itystä
Tuotekuvaus	Raskaille sisärakenteille, kuten tukieristimille ja muuntajille.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet	VX-kaapin sisempään asennustasoon Pystysuoraan TS-kaappiprofiiliin rasterimutterilla TS 8800.808 tai adapterikiskolla VX-yhteensopivuutta varten, korkeuserolla, TS-asennuskiskolla 25 x 38 mm Vaakasuoraan TS-kaappiprofiiliin: leveys- ja syvyys suunnassa Vaakasuoraan VX SE -kaappiprofiiliin, leveys suunnassa ylös ja alas tai syvydessä alas ja ylös rasterimutterilla 8800.808
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS VX SE Leveys: = 600 mm Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	6,36 kg
Bruttopaino	7,16 kg

ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,99 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	TS Kannatinkiskot, TS-, VX SE -kaapeille, L/S: 600 mm, ilman reikiä

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------