

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4568.500

Nostosilmukat

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4568.500 - Nostosilmukat VX, TS, VX SE

KytKentäkaappien nostamiseen nosturilla, elleivät sisälly valmiiksi toimitukseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4568.500
Tuotekuvaus	KytKentäkaappien nostamiseen nosturilla, elleivät sisälly valmiiksi toimitukseen.
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus	4 nostosilmukkaa 4 aluslevyä A 12.5
Mitat	Kierre: M12
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,636 kg
Bruttopaino	0,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC002367
ETIM 8	EC002367
ECLASS 8.0	27189262
Tuotekuvaus	Nostosilmukat vp=4kpl RST