

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4612.000

Säätöjalat

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4612.000 - Säättöjalat VX, TS, TS IT, SE, PC, IW- kaappeihin, Blue e+ -nestejäähdyttimeen

Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen. Kiinnityskierre M12. Valinnaisesti kuusiokolokanta säätämiseen kaapin sisäpuolelta.

ominaisuudet

Tilausnro	PS 4612.000
Rakenne	ilman sisäkuusiokolokantaa
Hyödyt	Korkeuserojen tasaamiseen lattian ollessa epätasainen.
Materiaali	teräslevy
Asennusohje	Asennettaessa VX-jalustaan tarvitaan jalusta-adapteria
Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) rakenneosaa kohden	3 000 N
Mitat	Kierre: M12 x 40
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS TS IT VX SE PC IW Blue e+ -nestejäähdytin TX CableNet
Säättöalue	18 - 43 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	0,212 kg
Bruttopaino	0,229 kg
Tullitariffinimike	83024900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

ominaisuudet

ECLASS 8.0

27182003

Tuotekuvaus

PS Säätojalka TS-, TS IT-, SE-, PC-, IW-kaappeihin, Blue e+ -
nestejäähdytimeen, TX CableNet, säätökorkeus 18–43 mm,
kierteellä