

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PC 4650.150

## PC-kaappijärjestelmä

Osavaltio: 21.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PC 4650.150 - PC-kaappijärjestelmä Ruostumaton teräs

VX SE -pohjainen PC-kaappijärjestelmä ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304). Identtinen rakenneperiaate kuin teräslevystä valmistetussa PC-kaapissa. Takaovi mahdollistaa helpon pääsyn huoltotöiden yhteydessä. Korkea suojaus kiinteiden sivuseinien ja katon sekä sisäpuolisen laiteovilukituksen ja lukittavan näppäimistölaatikon ansiosta.



## ominaisuudet

Tilausnro	PC 4650.150
Rakenne	Ruostumaton teräs Laiteovi ylhäällä, näppäimistölaatikko ja laitepohja
Materiaali	Runko: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Ovi takana: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Pohjalevyt: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Näyttökenttä: Yksiruutuinen turvalasi, 4 mm
Pintakäsittely	Harjattu, karkeus 400
Toimitus	Kotelo päältä ja sivuilta umpinainen Ovi takana tankolukolla Laiteovi ylhäällä, lukitus sisäpuolelta Laitehylly Näppäimistövetolaatikko, jonka etulevy kääntyy alas rannetueksi ja hiiritasoksi Lukkopesä, lukon nro 3524 E Alhaalla ovi tankolukolla Pohjalevyt, jaettu

# ominaisuudet

Mitat	Leveys: 600 mm Korkeus: 1.600 mm Syvyys: 630 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	98,5 kg
Bruttopaino	100,8 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Tuotekuvaus	PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x630 mm, Stainless Steel, 1.4301, with keyboard drawer

# Hyväksynät

Sertifikaatit	Pintakäsittely
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus