

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4933.000

Kannatinkisko TH 35/15

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4933.000 - Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4933.000
Tuotekuvaus	Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Kannatinkiskon pituus	455 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS Leveys: = 500 mm Syvyys: = 500 mm
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	1,602 kg
Bruttopaino	1,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27400602
Tuotekuvaus	Kannatinkisko 455 mm 6 kpl

Hyväksynät

Selitykset

PCF-declaration