

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4934.000

Kannatinkisko TH 35/15

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4934.000 - Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4934.000
Tuotekuvaus	Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Kannatinkiskon pituus	555 mm
AX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 600 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS Leveys: = 600 mm Syvyys: = 600 mm
Sopii:	AX-jalustajärjestelmä
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	1,74 kg
Bruttopaino	1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,57 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27400602

ominaisuudet

Tuotekuvaus

Kannatinkisko 555 mm 6 kpl

Hyväksynät

Selitykset

PCF-declaration