

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4934.000

## Kannatinkisko TH 35/15

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4934.000 - Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.

## ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4934.000
Tuotekuvaus	Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Kannatinkiskon pituus	555 mm
AX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 600 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS Leveys: = 600 mm Syvyys: = 600 mm
Sopii:	AX-jalustajärjestelmä
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	1,74 kg
Bruttopaino	1,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,57 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27400602

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SZ kannatinkisko 35/15 mm LxK, standardin EN 60 715 mukaan,  
755 mm, 6 kpl

# Hyväksynät

---

Selitykset

PCF-declaration