

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4935.000

Kannatinkisko TH 35/15

Osavaltio: 24.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4935.000 - Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.

ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4935.000
Tuotekuvaus	Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty
Kannatinkiskon pituus	755 mm
AX-jalustan asennusmahdollisuudet	Jalustan leveys 800 mm
Sopii:	Kaappityyppi: VX TS Leveys: = 800 mm Syvyys: = 800 mm
Sopii:	AX-jalustajärjestelmä
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	2,64 kg
Bruttopaino	2,882 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,02 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27400602

ominaisuudet

Tuotekuvaus

KANNATINKISKO 755 MM 6 KPL

Hyväksynät

Selitykset

PCF-declaration