

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4935.000

Kannatinkisko TH 35/15

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4935.000 - Kannatinkisko TH 35/15 EN 60 715 mukaan, VX, TS, VX SE

Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla.

ominaisuudet

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tilausnro | SZ 4935.000 |
| Tuotekuvaus | Liittimien ja muiden osien kiinnittämiseen EN 60 715 mukaisella lukitustekniikalla. |
| Materiaali | teräslevy |
| Pintakäsittely | Sinkitty |
| Kannatinkiskon pituus | 755 mm |
| AX-jalustan asennusmahdollisuudet | Jalustan leveys 800 mm |
| Sopii: | Kaappityyppi: VX TS Leveys: = 800 mm Syvyys: = 800 mm |
| Sopii: | AX-jalustajärjestelmä |
| Pakkausyksikkö | 6 kpl |
| Nettopaino | 2,64 kg |
| Bruttopaino | 2,882 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 13,02 kg CO2 eq (Cat B) |
| Ohje PCF-luokkaan | Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse |
| Tullitariffinimike | 73269098 |
| ETIM 9 | EC001285 |
| ETIM 8 | EC001285 |
| ECLASS 8.0 | 27400602 |

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SZ kannatinkisko 35/15 mm LxK, standardin EN 60 715 mukaan,
555 mm, 6 kpl

Hyväksynät

Selitykset

PCF-declaration