

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5001.130

## Kansilevy

Osavaltio: 8.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5001.130 - Kansilevy TP

TP-alaosan kantena.



## ominaisuudet

Tilausnro	CM 5001.130
Tuotekuvaus	Koko pohja-aukon peittämiseen (CM) tai koko kattoaukon peittämiseen käytettäessä yksittäisiä TopPult-alaosia.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Pintamaali
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat	Korkeus: 24,5 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TP-alaosat Leveys: = 600 mm Syvyys: = 400 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Kotelointiluokka NEMA	NEMA 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	3,65 kg
Bruttopaino	4,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)

## ominaisuudet

---

Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	CM kansilevy, 600x400 mm LxS

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK