


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



undefined 5001.380

Silikonitiiviste

Osavaltio: 3.5.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



undefined 5001.380 - Silikonitiiviste

Vaihdettavissa vaurioituneen PU-tiivisteiden tilalle. Näin saavutetaan parempi puhdistus- ja desinfiointiaineiden kestävyys.



ominaisuudet

Tilausnro	5001.380
Tuotekuvaus	
Tekniset tiedot	Pursotettu silikoniprofiili, rulla à 25 m, 15 x 7 mm
Materiaali	Pursotettu silikoniprofiili
Väri	valkoinen
Pituus	25 m
Asennusohje	PU-vaahdotiiviste poistetaan täysin ja pinta puhdistetaan. Itseliimautuva silikonitiiviste painetaan kiinni juuri oikealle kohdalle. Tällöin ylempi vaakasuora tiivistenauha ulottuu pystysuorien nauhojen yli ilman rakoa.
Mitat	Leveys: 15 mm Korkeus: 7 mm Pituus: 25 m
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	1.38
Bruttopaino	1.44
Tullitariffinimike	39269097
EAN	4028177670839

ominaisuudet

ETIM 9	EC002328
ETIM 8	EC002328
ECLASS 8.0	23070000